

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260705 20/12
GTIN	4045197878151
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	17 mm
Cod ISO Suport	SSBCR/L 2020K12
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Portplăcuță	269005 9
Mărime coadă	20 mm
Serie	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Portplăcuță Tip 9	269005 9
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500