

Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 10/07mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	9,5 mm
Mărime coadă	10 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	70 mm
Cod ISO Suport	SDNCN 1010E07
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	62,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
