

Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 12/07mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Cod ISO Suport	SDNCN 1212F07
Mărimea plăcuței	7 mm
Mărime coadă	12 mm
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungimea totală L a suporturilor neutre	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	62,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500