

**Garant****Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Portplăcuță	269005 3
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea totală L a suporturilor neutre	100 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub> a suporturilor neutre	8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor neutre	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărime coadă	16 mm
Cod ISO Suport	SDNCN 1616H11
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	62,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 3	269005 3
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500