

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 3
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	20 mm
Cod ISO Suport	SDNCN 2020K11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărime coadă	20 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	62,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Portplăcuță Tip 3	269005 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500