

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SDNCN 2525M11
Portplăcuță	269005 3
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	12,5 mm
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	62,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 3	269005 3
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500