

**Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe dreapta, Tip: SET06****Date comandă**

Numărul de comandă	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Fără răcire interioară.

Livrare:

În cutie din plastic.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Cod ISO Suport	S0608H SCLCR06
Cod ISO Suport	S1216M SCLCR06
Cod ISO Suport	S1012K SCLCR06
Cod ISO Suport	S0810J SCLCR06
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap L ₁	22 mm
Lungime cap L ₁	27 mm

Lungime cap L_1	33 mm
Lungime cap L_1	42 mm
Înălțime de strângere L_2	7 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	8 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	13 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	16 mm
Decalaj central L_3	4 mm
Decalaj central L_3	6 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Lățime gât L_4	8 mm
Lățime gât L_4	10 mm
Lățime gât L_4	12 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	110 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500