



Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 8/1mm



Date comandă

Numărul de comandă	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibrațiilor prin reducerea forței de așchiere.

Descriere tehnică

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	3,1 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ø tăişului D_c	8 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	3,69 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	12 mm
Ø D_3	4 mm
Lungimea totală L_{ges}	17 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	14 mm
Număr de dinți Z	1
Ø D_1 h6	6,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LPGT 0102..

Filet de prindere M	M6
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	0,5 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere