

Mitutoyo**Șubler digital de adâncime IP 67 cu ieșire de date, Interval de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418713 150
GTIN	4946368727141
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afișajul lizibil. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Baze de măsurare suplimentare Cod 418744.

Cablu de date Cod 497085.

Descriere tehnică

Secțiunea riglei de măsurare	16×3,5 mm
Domeniu de măsurare	0 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Calibrarea	A1
Citare	0,01 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Standard	ISO 13385
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497085 USB2
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 320 mm	418744 320
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 260 mm	418744 260
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497085 D2
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 180 mm	418744 180

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497085 D1
Emițător Tip S11E	498966 S11E