

Mitutoyo

Ceas comparator cu levier, cu cadran orizontal, lungime tijă palpatoare 17,4 mm, Interval de măsurare pe fiecare sens / Ø carcasă: 0,4/39mm



Date comandă

Numărul de comandă	436271 0,4/39
GTIN	4946368675800
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Citire 1/100.

Ceasuri comparatoare cu levier cu **cadran orizontal**.

Mitutoyo – Mecanism de măsurare montat cu piatră prețioasă, cu bilă de măsurare din carbură. Insensibil la câmpurile magnetice.

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală pentru testarea concentricității, măsurători interioare, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Cu tijă de strângere Ø 8 mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Lungime braț palpator	17,4 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Forță de măsurare	0,3 N
Plaja de pivotare	2×120 grad
Ø carcasă	39 mm
Interval de abatere totală f_{tot}	13 μ m
Interval de abatere f_e	8 μ m
Citire	0,01 mm
Domeniu de măsurare per direcție	0,4 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Eroare de histerezis f_u	3 μ m
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

Accesorii

Suport de centrare Tip	436512
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510