

Mitutoyo

Ceas comparator cu levier cu cadran înclinat, Interval de măsurare pe fiecare sens / Ø carcasă: 0,2/39mm



Date comandă

Numărul de comandă	436276 0,2/39
GTIN	4946368676258
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei. Cu **cadran înclinat la 20°**.

Mitutoyo – Mecanism de măsurare montat cu piatră prețioasă, cu bilă de măsurare din carbură. Insensibil la câmpurile magnetice.

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală pentru testarea concentricității, măsurători interioare, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Cu tijă de strângere Ø 8 mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,3 N
Lungime braț palpator	15,2 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Eroare de histerezis f_u	3 μm
Ø carcasă	39 mm
Interval de abatere f_e	5 μm
Interval de abatere totală f_{tot}	20 μm
Domeniu de măsurare per direcție	0,2 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Citire	0,002 mm
Plaja de pivotare	2×110 grad
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
--	---------------

Accesorii

Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Suport de centrare Tip	436512
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120