

## Mitutoyo

**Ceas comparator cu levier, lungime tijă palpatoare 15,2 mm, Interval de măsurare pe fiecare sens / Ø carcasă: 0,3/39mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Clasa articolului	44A

### Descriere

#### Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

#### Citire 2/1000.

**Mitutoyo** – Mecanism de măsurare montat cu piatră prețioasă, cu bilă de măsurare din carbură. Insensibil la câmpurile magnetice.

#### Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală pentru testarea concentricității, măsurători interioare, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

#### Livrare:

Cu tijă de strângere Ø 8 mm.

#### Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

#### Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

## Descriere tehnică

Domeniu de măsurare per direcție	0,3 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Interval de abatere $f_e$	6 $\mu$ m
Lungime braț palpator	15,2 mm
Forță de măsurare	0,4 N
Interval de abatere totală $f_{tot}$	11 $\mu$ m
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø carcasă	39 mm
Citire	0,002 mm
Eroare de histerezis $f_u$	3 $\mu$ m
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

## Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG

## Accesorii

Suport de centrare Tip	436512
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120