

Mahr**Șubler digital cu ecran mare, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412717 200
GTIN	4059192058326
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcționare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu tijă de adâncime plată.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,01 mm
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Tijă adâncime existentă	da
Citire	0,0005 inch
Standard	ISO 13385
Lungimea ciocului	50 mm

Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	cca. 3 ani
Calibrarea	A1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	$\pm 0,03$ mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------