

Mahr**Șubler digital cu ecran mare, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412717 300
GTIN	4059192058340
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcționare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Fără tijă de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Citire	0,01 mm
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	cca. 3 ani
Citire comutabilă	mm / inch
Lungimea ciocului	64 mm
Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Citire	0,0005 inch
Standard	ISO 13385

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,04 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

Accesorii

Cutie din plastic Tip MS300	412470 MS300
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032