

**KERN****Cântar cu suspendare tip CH, Plajă maximă de cântărire: 50Pkg****Date comandă**

Numărul de comandă	479430 50P
GTIN	4045761027190
Clasa articolului	47D

**Descriere****Execuție:**

- **Deservire foarte simplă prin 3 taste.**
- **Cu tastă de tarare, se agață un recipient gol și se reglează afișajul la zero.**
- **Tasta Hold (de menținere), afișarea poate fi blocată pentru 5 secunde.**
- **Unitățile de cântărire se pot schimba pe kg, N și lb.**

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.

**Descriere tehnică**

Citire	50 g
Înălțime carcasă	176,5 mm
Plajă maximă de cântărire	0 - 50 kg
Greutate netă	0,35 kg
Lățime carcasă	90 mm
Adâncime carcasă	30 mm

Calibrarea	K2
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Denumirea producătorului	CH
Tip produs	Cântar cu suspendare / cu cârlig

### Servicii

Calibrare Cântar Plajă maximă de cântărire 50 kg	027700 50
--	-----------