

BMI**Ruletă, Lungimea benzii: 8m****Date comandă**

Numărul de comandă	462120 8
GTIN	4007368113416
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Ruletă deosebit de ușoară și simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. **Cu blocaj al benzii și retur automat.** Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură **alunecarea lină** și funcționarea deosebit de ușoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. **Corecția antireflexie suplimentară** asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	77 mm
Lățimea benzii	19 mm
Lungime carcasă	78 mm
Lungimea benzii	8 m
Lățime carcasă	32 mm
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 10 m	026240 10
-------------------------------------	-----------