

**BMI****Ruletă inoxidabilă, Lungimea benzii: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	462130 3
GTIN	4007368113430
Clasa articolului	46M

**Descriere****Execuție:****Model V2A** cu ruletă inoxidabilă, cu luciu metalic.

Ruletă deosebit de ușoară și simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. **Cu blocaj al benzii și retur automat.** Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură **alunecarea lină** și funcționarea deosebit de ușoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. **Corecția antireflexie suplimentară** asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

**Descriere tehnică**

Lungime carcasă	58 mm
Lățime carcasă	26 mm
Lățimea benzii	13 mm
Înălțime carcasă	57 mm
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------