

BMI**Ruletă inoxidabilă, Lungimea benzii: 5m****Date comandă**

Numărul de comandă	462130 5
GTIN	4007368113447
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:****Model V2A** cu ruletă inoxidabilă, cu luciu metalic.

Ruletă deosebit de ușoară și simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. **Cu blocaj al benzii și retur automat.** Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură **alunecarea lină** și funcționarea deosebit de ușoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. **Corecția antireflexie suplimentară** asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Descriere tehnică

Lungime carcasă	75 mm
Lățime carcasă	26 mm
Înălțime carcasă	70 mm
Lățimea benzii	16 mm
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------