

**Ruletă Citire în mm/inch, Lungimea benzii: 120inch****Date comandă**

Numărul de comandă	462225 120
GTIN	4007368113324
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Ruletă de buzunar cu **citire în mm/inch**. Gradație inch/mm (muchie superioară și muchie inferioară).

Carcasă robustă și prindere pentru curea. Carcasă din plastic ABS rezistent la șoc cu componente moi pentru o mânăuire confortabilă și sigură. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.**

Bandă de oțel mată, albă, cu scală neagră în inch și picioare imprimate cu roșu.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	32 mm
Lungimea benzii	120 inch
Lungime carcasă	60 mm
Lățime carcasă	60 mm
Lățimea benzii	16 mm
Lungimea benzii	3 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5