

**Ruleță Citire în mm/inch, Lungimea benzii: 192inch****Date comandă**

Numărul de comandă	462225 192
GTIN	4007368099208
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Ruleță de buzunar cu **citire în mm/inch**. Gradație inch/mm (muchie superioară și muchie inferioară).

Carcasă robustă și prindere pentru curea. Carcasă din plastic ABS rezistent la șoc cu componente moi pentru o mânăuire confortabilă și sigură. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.**

Bandă de oțel mată, albă, cu scală neagră în inch și picioare imprimare cu roșu.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	36 mm
Lungimea benzii	192 inch
Lățime carcasă	70 mm
Lungimea benzii	5 m
Lungime carcasă	70 mm
Lățimea benzii	19 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Ruleță

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5