



Ruleță Citire în mm/inch, Lungimea benzii: 312inch



Date comandă

Numărul de comandă	462225 312
GTIN	4007368113348
Clasa articolului	46M

Descriere

Execuție:

Ruleță de buzunar cu **citire în mm/inch**. Gradație inch/mm (muchie superioară și muchie inferioară).

Carcasă robustă și prindere pentru curea. Carcasă din plastic ABS rezistent la șoc cu componente moi pentru o mânăuire confortabilă și sigură. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.**

Bandă de oțel mată, albă, cu scală neagră în inch și picioare imprimare cu roșu.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	45 mm
Lățime carcasă	80 mm
Lățimea benzii	25 mm
Lungimea benzii	8 m
Lungimea benzii	312 inch
Lungime carcasă	80 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Ruleță

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 10/2 m

026240 10/2