

**Ruletă Citire în mm/inch, Lungimea benzii: 396inch****Date comandă**

Numărul de comandă	462225 396
GTIN	4007368113355
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Ruletă de buzunar cu **citire în mm/inch**. Gradație inch/mm (muchie superioară și muchie inferioară).

Carcasă robustă și prindere pentru curea. Carcasă din plastic ABS rezistent la șoc cu componente moi pentru o mânăuire confortabilă și sigură. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.**

Bandă de oțel mată, albă, cu scală neagră în inch și picioare imprimare cu roșu.

Descriere tehnică

Lungimea benzii	10 m
Lungime carcasă	88 mm
Înălțime carcasă	45 mm
Lățimea benzii	30 mm
Lungimea benzii	396 inch
Lățime carcasă	88 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 10/2 m

026240 10/2