

**Set de folii calibrate 5 buc. 100×500 mm, inoxidabil, Grosime: 1,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	478755 1,5
GTIN	2050001911865
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Bandă de oțel laminat la rece, ecruisat, cu cea mai mare acuratețe de planeitate. Grosimea foliei este marcată de neșters. Depozitată în cutii robuste.

Inoxidabil – oțel superior rezistent la rugină și acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,02 și 0,05mm), laminat la rece, ecruisat, suprafață lustruită.

Aplicație:

Reglarea sculelor; **ajustarea** aparatelor; **compensarea** toleranțelor; **calarea** dispozitivelor; **poziționarea** mașinilor; **reglarea** formelor; **reglarea** jocului lagărului; **reglarea** agregatelor; **corectarea ulterioară** a cuțitelor de forfecat; **aliniera / centrarea** pieselor etc.

Livrare:

1 pachet cu 5 foi.

Descriere tehnică

Material	Oțel superior inoxidabil și rezistent la acizi
Grosime	1,5 mm
Eroare de toleranță	±20 μm
Lățime folie	100 mm

Lungime folie	500 mm
Caracteristici nume produs	inoxidabil
Material	Oțel superior, INOX
Număr de folii	5
Tip produs	Folie pentru bază