

KERN**Cântar cu suspendare, tip HCB, Plajă maximă de cântărire: 200kg**

Date comandă

Numărul de comandă	479435 200
GTIN	4045761030121
Clasa articolului	47D

Descriere

Execuție:

- **Deservire foarte simplă prin 3 taste.**
- **Cu tastă de tarare, se agață un recipient gol și se reglează afișajul la zero.**
- **Tasta Hold (de menținere), afișarea poate fi blocată pentru 5 secunde.**
- **Unitățile de cântărire se pot schimba pe kg, N și lb.**

Livrare:

Inclusiv carabină din oțel inoxidabil, cârlig S din oțel inoxidabil (la Ref. 500 / 1000 nu este în variantă standard) și 3 baterii Cod 081561 Ref.LR6.

Descriere tehnică

Greutate netă	0,6 kg
Plajă maximă de cântărire	0 - 200 kg
Înălțime carcasă	150 mm
Citire	500 g
Lățime carcasă	80 mm

Adâncime carcasă	45 mm
Calibrarea	Preț la cerere
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Număr de baterii incluse	3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Denumirea producătorului	HCB
Tip produs	Cântar cu suspendare / cu cârlig

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------