



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 50/8mm



Date comandă

Numărul de comandă	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Răcire interioară	da
Număr de dinți Z	8
Ø D ₃	43 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	1 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Ø tăişului D _c	50 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	93 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	98 mm

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	41,3 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,42 grad
Unghi de reglare κ	15 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------