



Cheie tubulară cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD, Deschiderea cheii: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	622170 6
GTIN	7610733269181
Clasa articolului	63D

Descriere

Execuție:

Mâner de forță SwissGrip cu înveliș din elastomer dermofil și cu miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistent la șoc. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei. **Lamă** din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă și tenacitate deosebită. Suprafață nichelată și cromată. Sculă din plastic disipativ, **adecvat ESD. De la Ref. 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.**

Descriere tehnică

Lungimea totală	195 mm
Deschiderea cheii	6 mm
Lungimea lamei	90 mm
Serie	SwissGrip ESD
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Mâner profilat	ergonomic, drept
Material lamă	Oțel special crom-vanadiu
Material Mâner	Elastomer
Suprafață lamă	nichelat și cromat
Lamă și mâner detașabile	nu
Cu lamă (lame) prelungitor	nu

Tip produs

Cheie tubulară