



## Cheie tubulară cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD, Deschiderea cheii: 10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	622170 10
GTIN	7610733269204
Clasa articolului	63D

### Descriere

#### Execuție:

**Mâner de forță SwissGrip** cu înveliș din elastomer dermofil și cu miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistent la șoc. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei. **Lamă** din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă și tenacitate deosebită. Suprafață nichelată și cromată. Sculă din plastic disipativ, **adecvat ESD. De la Ref. 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.**

### Descriere tehnică

Lungimea lamei	160 mm
Lungimea totală	270 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Hexagon pentru acționare cu cheie	10 mm
Serie	SwissGrip ESD
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Mâner profilat	ergonomic, drept
Material lamă	Oțel special crom-vanadiu
Material Mâner	Elastomer
Suprafață lamă	nichelat și cromat
Lamă și mâner detașabile	nu

Cu lamă (lame) prelungitor	nu
Tip produs	Cheie tubulară