

**Ruletă citire mm/inch, Lungimea benzii: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	462014 3
GTIN	4045197879684
Clasa articolului	42G

Descriere**Execuție:**

Ruletă cu citire în mm/inch (muchia superioară inch, muchia inferioară mm).

Carcasă de plastic, cu prindere pentru curea detașabilă. Retragera și blocarea benzii se realizează automat, amortizat. Gheară de agățare mobilă. Bandă galbenă, imprimată negru/ roșu.

Descriere tehnică

Lățimea benzii	16 mm
Lungime carcasă	66 mm
Lățime carcasă	27 mm
Înălțime carcasă	59 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5