

**Ruletă citire mm/inch, Lungimea benzii: 5m****Date comandă**

Numărul de comandă	462014 5
GTIN	4045197879691
Clasa articolului	42G

Descriere**Execuție:**

Ruletă cu citire în mm/inch (muchia superioară inch, muchia inferioară mm).

Carcasă de plastic, cu prindere pentru curea detașabilă. Retragera și blocarea benzii se realizează automat, amortizat. Gheară de agățare mobilă. Bandă galbenă, imprimată negru/ roșu.

Descriere tehnică

Lățime carcasă	31 mm
Lățimea benzii	19 mm
Înălțime carcasă	68 mm
Lungime carcasă	74 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5