

**Balanță de numărare, tip CXB, Plajă maximă de cântărire: 3kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479540 3
GTIN	4045761085480
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

- **Balanță precisă de numărare cu optimizare automată a referinței (îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății parțiale).**
- **Număr de bucăți țintă, respectiv greutatea țintă programabilă cu semnal acustic.**
- **Memorare a sumelor numărate, pentru însumarea pieselor identice, în cantitate totală și greutate totală.**
- **Numărul de bucăți de referință sau greutatea de referință se pot selecta.**
- **Este posibilă alimentarea prin rețea sau cu acumulator.**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, livrabilă la cerere).**
- **Comutarea afișajului de la bucată la greutate.**

Datorită **protecției ESD** integrate se recomandă pentru cântărirea componentelor de plastic.

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, acumulator, husă de protecție.

Descriere tehnică

Dimensiuni platou cântar	300×225 mm
Liniaritate	±0,4 g
Lățime	300 mm

Fișă de date

Greutate minimă pe bucată	1 g
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	2 s
Adâncime	330 mm
Reproductibilitate	0,2 g
Plajă maximă de cântărire	0 - 3 kg
Înălțime	110 mm
Citire	0,2 g
Denumirea producătorului	CXB
Greutate netă	4 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Calibrarea	K2
Tip produs	Balanță de numărat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/479540-3>