

KERN**Cântar cu cârlig, tip HFB, Plajă maximă de cântărire: 300 kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479436 300
GTIN	4045761111660
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

Afișaj cu LED cu iluminare a fundalului pentru citire confortabilă chiar și la distanțe mari.

Mobilitate ridicată datorită acumulatorului intern (cu semnal de încărcare optic). Funcție Data-Hold pentru menținerea valorii afișate.

Înălțimea cifrelor 25 mm cu ecran auxiliar posterior. Durată de funcționare a acumulatorului cca 20 h.

Livrare:

Inclusiv radiotelecomandă cu 2 baterii Cod 081556 Ref. LR3, adaptor de încărcare.

Calibrarea: Preț la cerere

Citire: 100 g

Marja de eroare din valoarea maximă: 0,2 %

Lățime carcasă: 163 mm

Adâncime carcasă: 126 mm

Înălțime carcasă: 159 mm

Lungimea totală: 390 mm

Descriere tehnică

Greutate netă	2,2 kg
---------------	--------

Înălțime carcasă	159 mm
Lungimea totală	390 mm
Plajă maximă de cântărire	0 - 300 kg
Citire	100 g
Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 40 °C
Marja de eroare din valoarea maximă	0,2 %
Lățime carcasă	163 mm
Adâncime carcasă	126 mm
Calibrarea	Preț la cerere
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Înălțimea cifrelor	25 mm
Denumirea producătorului	HFB
Durată de funcționare a bateriei	20 h
Tip produs	Cântar cu suspendare / cu cârlig

Servicii

Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
---------------------------------------	--------

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081556 LR3
--	------------