



Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 10X12mm



Date comandă

Numărul de comandă	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h_2	18 mm
Ø maxim inel D2	24 mm
Ø maxim inel D1	21,5 mm
Deschiderea cheii $_2$	12 mm
Lungimea totală L	197 mm
Înălțime maximă inel h_1	16 mm
Deschiderea cheii $_1$	10 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Inel cotit	da
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 4	614850 4
---	----------