



Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 11X13mm



Date comandă

Numărul de comandă	614843 11X13
GTIN	4045197879448
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D1	24 mm
Lungimea totală L	218 mm
Înălțime maximă inel h ₂	20 mm
Ø maxim inel D2	28 mm
Înălțime maximă inel h ₁	18 mm
Deschiderea cheii ₁	11 mm
Deschiderea cheii ₂	13 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Inel cotit	da
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă