



Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 12X14mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614843 12X14 |
| GTIN | 4045197879455 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Lungimea totală L | 218 mm |
| Deschiderea cheii ₁ | 12 mm |
| Înălțime maximă inel h ₂ | 20,5 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Ø maxim inel D1 | 24 mm |
| Ø maxim inel D2 | 28 mm |
| Înălțime maximă inel h ₁ | 18 mm |
| Deschiderea cheii ₂ | 14 mm |
| Număr de dinți | 72 |
| Unghi prindere | 5 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Suprafață | cromat mat |
| Inel cotit | da |
| Clichet reversibil | nu |
| Tip produs | Cheie reglabilă |