

**Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 13X15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614843 13X15
GTIN	4045197879462
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii ₁	13 mm
Ø maxim inel D2	31 mm
Lungimea totală L	238 mm
Ø maxim inel D1	28 mm
Înălțime maximă inel h ₁	20 mm
Deschiderea cheii ₂	15 mm
Înălțime maximă inel h ₂	21,5 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Inel cotit	da
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă