

**Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 13X17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel h_1	20 mm
Lungimea totală L	245 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h_2	23 mm
Ø maxim inel D2	33 mm
Deschiderea cheii 2	17 mm
Ø maxim inel D1	28 mm
Deschiderea cheii 1	13 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Inel cotit	da
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă