



## Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 16X18mm



### Date comandă

Numărul de comandă	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

### Descriere tehnică

Ø maxim inel D2	34 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h <sub>1</sub>	21,5 mm
Înălțime maximă inel h <sub>2</sub>	23,5 mm
Lungimea totală L	258 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	18 mm
Ø maxim inel D1	31 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	16 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Inel cotit	da
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă