

**Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 17X19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Înălțime maximă inel $h_2$	24 mm
Înălțime maximă inel $h_1$	23 mm
Deschiderea cheii $2$	19 mm
Deschiderea cheii $1$	17 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Ø maxim inel D1	33 mm
Ø maxim inel D2	35 mm
Lungimea totală L	290 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Inel cotit	da
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă