

KERN**Cântar cu platformă, tip EOB, Plajă maximă de cântărire: 60kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479600 60
GTIN	4045761192126
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

- **Cântar robust pentru colete, pentru departamente de expediere.**
- **Deservire simplă prin patru taste.**
- **Unitate de afișare cu înălțimea cifrelor de 25 mm independente de platformă, reglabilă și montabilă printr-un cablu flexibil lung de 2 m.**
- **Este posibilă alimentarea de la rețea sau cu baterii, închidere automată după 3minute.**

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea și suport pentru fixarea pe perete a unității de afișare.

Accesorii opționale:

6 buc. baterii Cod 081561 Ref. LR6, stativ pentru unitatea de afișare la cerere.

Descriere tehnică

Lățime unitate de afișare	215 mm
Reproductibilitate	20 g
Adâncime unitate de afișare	110 mm
Dimensiuni platou cântar	315×305 mm
Plajă maximă de cântărire	0 - 60 kg

Denumirea producătorului	EOB
Citire	20 g
Greutate netă	3,8 kg
Înălțime unitate de afișare	50 mm
Calibrarea	K2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	6
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Înălțime cifre unitate de afișare	25 mm
Tip produs	Cântar cu platformă

Servicii

Calibrare Cântar Plajă maximă de cântărire 100 kg	027700 100
Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 180	027710 180

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------