



## Cuplaj de siguranță cu filet exterior, Racord filet exterior: 1/2inch



### Date comandă

Numărul de comandă	080321 1/2
GTIN	7391390285768
Clasa articolului	08A

### Descriere

#### Execuție:

Cuplajul de siguranță eSafe corespunde Standardului ISO 4414 și EN 983. Este mai întâi desăerat și la pasul doi decuplat (fără lovitură de bici).

Debit: 4000 l/min, presiune maximă 16 bari

Material: oțel / alamă galvanizat(ă)

**Cuplajele pneumatice din oțel** prezintă numeroase avantaje față de cuplajele standard din alamă:

- **Operare simplă cu o singură mână cu forță de cuplare redusă.**
- **Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.**
- **Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafețe tratate și întărite cu toleranțe mici de fabricație.**
- **Rentabilitate – perioada de amortizare este de maxim 2ani.**

#### Aplicație:

Pentru îmbunătățirea performanței, a eficienței și creșterea siguranței instalațiilor industriale cu aer comprimat cu o forță de conectare scăzută și un design de prindere compact și ușor.

#### Notă:

Cuplajul de siguranță cu aer comprimat CEJN Seria 410 eSafe (cu funcție de ventilație) corespunde standardului european 10.4 (Ø nominal 10,4 mm) debit până la 4000 l/min.

## Descriere tehnică

Valoare debit	4000 l/min
Presiune maximă de lucru	16 bar
Racord filet exterior	1/2 inch
Serie	410
Tip produs	Cuplaj