

KERN**Cântar cu suspendare tip CH, Plajă maximă de cântărire: 15kg****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 479430 15 |
| GTIN | 4045761027169 |
| Clasa articolului | 47D |

Descriere**Execuție:**

- **Deservire foarte simplă prin 3 taste.**
- **Cu tastă de tarare, se agață un recipient gol și se reglează afișajul la zero.**
- **Tasta Hold (de menținere), afișarea poate fi blocată pentru 5 secunde.**
- **Unitățile de cântărire se pot schimba pe kg, N și lb.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|-----------|
| Greutate netă | 0,35 kg |
| Citire | 20 g |
| Înălțime carcasă | 176,5 mm |
| Plajă maximă de cântărire | 0 - 15 kg |
| Lățime carcasă | 90 mm |
| Adâncime carcasă | 30 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Calibrarea | K2 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081561 6LR61 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Denumirea producătorului | CH |
| Tip produs | Cântar cu suspendare / cu cârlig |

Servicii

| | |
|--|-----------|
| Calibrare Cântar Plajă maximă de cântărire 50 kg | 027700 50 |
|--|-----------|