

**KERN****Cântar compact tip EMB, Plajă maximă de cântărire: 2200g****Date comandă**

Numărul de comandă	479450 2200
GTIN	4045761028395
Clasa articolului	47D

**Descriere****Execuție:**

Cântar compact simplu, deosebit de ușor.

Operare extrem de simplă prin intermediul a 2 taste.

- **Funcție tară (funcție de cântărire cumulativă) pentru aducerea simplă la zero a afișajului.**
- **Funcționare cu baterii, închidere automată (Auto-Off) după 3 minute.**
- **Este posibilă conectarea unui adaptor de rețea.**

**Livrare:**

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR6.

**Descriere tehnică**

Adâncime	244 mm
Înălțime	39 mm
Greutate netă	0,55 kg
Citire	1 g
Lățime	170 mm

Plajă maximă de cântărire	0 - 2200 g
Denumirea producătorului	EMB
Dimensiuni platou cântar	Ø 150
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR6
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	K2
Tip produs	Cântar compact

### Servicii

CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 50 kg	027700 50
Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 50	027710 50

### Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------