

**KERN****Sistem de numărare, tip CCS, Plajă maximă de cântărire: 150kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479542 150
GTIN	4045761104624
Clasa articolului	47D

**Descriere****Execuție:**

- **Balanță precisă de numărare cu optimizare automată a referinței (îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății parțiale).**
- **Număr de bucăți țintă, respectiv greutatea țintă programabilă cu semnal acustic.**
- **Memorare a sumelor numărate, pentru însumarea pieselor identice, în cantitate totală și greutate totală.**
- **Numărul de bucăți de referință sau greutatea de referință se pot selecta.**
- **Este posibilă alimentarea prin rețea sau cu acumulator.**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, livrabilă la cerere).**
- **Comutarea afișajului de la bucată la greutate.**

**Sistem de numărare** compus dintr-un **cântar de referință și un cântar pentru cantitate (cântar cu platformă)** cu cablu de legătură de 2,0 m.

**Livrare:**

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, husă de protecție pentru cântarul de referință.

**Accesorii opționale:**

Acumulator intern, lampă de semnalizare la cerere.

**Notă:**

Pentru calibrare, vă rugăm să selectați ambele poziții oferite, deoarece atât cântarul de referință, cât și cântarul pentru cantitate (cântarul cu platformă) trebuie calibrate.

**Descriere tehnică**

Adâncime cântar cu platformă	400 mm
Înălțime	125 mm
Dimensiuni platou cântar	294×225 mm
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	2 s
Plajă maximă de cântărire	0 - 150 kg
Înălțime cântar cu platformă	137 mm
Lățime	320 mm
Denumirea producătorului	CCS
Citire	0,1 g
Adâncime	350 mm
Lățime cântar cu platformă	500 mm
Greutate netă	16 kg
Reproductibilitate	0,2 g
Liniaritate	± 0,2 g
Greutate minimă pe bucată	1 g
Citire cântar pentru cantitate	5 g
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Balanță de numărare