



Cântar de precizie, tip PCB, Plajă maximă de cântărire: 10000g



Date comandă

Numărul de comandă	479510 10000
GTIN	4045761094215
Clasa articolului	47D

Descriere

Execuție:

- Este posibilă alimentarea de la rețea sau cu baterii. Închidere automată (auto-off) după 3 minute.
- Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).
- Numărarea bucăților: Cantitatea de referință la alegere: Comutarea afișajului de la bucată la greutate.
- Recepție: Memorie separată pentru greutatea recipientului de tarare și a componentelor recepționate (total net).

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, capac de protecție.

Accesorii opționale:

Baterie Cod 081561 Ref. 6LR61; acumulator intern la cerere. Cablu de date, imprimantă la cerere.

Descriere tehnică

Reproductibilitate	0,1 g
Citire	0,1 g
Dimensiuni platou cântar	150×170 mm

Fișă de date

Înălțime	79 mm
Plajă maximă de cântărire	0 - 10000 g
Liniaritate	$\pm 0,3$ g
Denumirea producătorului	PCB
Greutate netă	2 kg
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	3 s
Adâncime	245 mm
Greutate minimă pe bucată	2 g
Lățime	163 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață RS232C
Calibrarea	K2
Tip produs	Cântar de precizie