



Clichet articulată reversibil, 1/2 inch cu extractor



Date comandă

Numărul de comandă	640237
GTIN	4045197880727
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Număr de dinți: 72

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN 3122
Lungimea totală	285 mm
Număr de dinți	72
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

