

Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	8,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Cod ISO Suport	SSDCN 1616H12
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	8 mm
Portplăcuță	269005 9
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Mărime coadă	16 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	100 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Portplăcuță Tip 9	269005 9
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500