

Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	10 mm
Mărime coadă	20 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Portplăcuță	269005 9
Cod ISO Suport	SSDCN 2020K12
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	11,2 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 9

269005 9

Șurub pentru portplăcuță Tip 5

269013 5

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20

269028 20

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500