

Garant**Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SDDCN 2525M12
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	12,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	269005 9
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	13,7 mm
Mărime coadă	25 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Portplăcuță Tip 9	269005 9
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500