



Lampă-lupă cu LED cu lentilă chituită, Ø lentilei: 153 mm



Date comandă

Numărul de comandă	491496 153
GTIN	4045197566607
Clasa articolului	41M

Descriere

Execuție:

Lampă cu lupă cu design inovator pentru exigențe maxime. Lentilă mare cu Ø 153 mm pentru o vedere fără deformare. Tijă echilibrată, cu arc și poziționare-blocare precisă cu execuție robustă din aluminiu și plastic de înaltă rezistență. Articulațiile închise protejează cablurile din interior.

- **Lentilă de sticlă perfect rezistentă la zgârieturi - pentru vedere ortoscopică.**
- **Articulație a capului 3D pentru reglare și fixare individuală.**
- **Iluminare: 48 de LED-uri de înaltă calitate, consum de energie de doar 14 W. Luminozitate 6000 Lx cu intensitate luminoasă reglabilă continuu până la 10 %, LED-uri cu o durată de utilizare de până la 50.000 h.**
- **Comutarea pe diferite segmente (Visualizer) permite crearea unor efecte de lumină de accentuare a structurii. Indice 1A de reproducere a culorii pentru evidențierea puternică a culorilor.**

Standard:

Lampă-lupă cu design inovator pentru exigențe maxime. Lentilă mare cu Ø 153 mm pentru o vedere fără deformare. Tijă echilibrată, cu arc și blocare precisă cu execuție robustă din aluminiu și plastic de înaltă rezistență. Articulațiile închise protejează cablurile din interior. Lentilă de sticlă **absolut rezistentă la zgârieturi. Articulație a capului 3D** pentru reglare individuală și fixare. **Iluminare:** 48 LED-uri de înaltă calitate, consum de energie doar 14 W. Luminozitate 6000 Lx, reglabilă continuu până la 10 %, LED-uri cu o durată de utilizare de până la 50 000 h. **Comutarea pe diferite segmente (Visualizer)** permite crearea unor efecte de lumină de accentuare a structurii. Indice 1A de reproducere a culorii pentru evidențierea puternică a culorilor.

Aplicație:

În laborator, la producție, montaj, pentru asigurarea calității etc. cu exigențe maxime în ce privește aspectul și ergonomia manevrării.

Livrare:

Inclusiv cablu de alimentare 100 – 240 V, 50/60 Hz, acoperire a lentilei și clemă de prindere pe masă Cod 491492 Ref. TK.

Inclusiv lentilă chituită suplimentară Ø 30 mm.

Notă:

Această lampă conține LED-uri încorporate. LED-urile nu pot fi schimbate în lampă. Clasă de eficiență energetică: A

Grosiment (× ori): 2

Grosiment lentilă chituită (× ori): 3,5

Ø cap: 250 mm

Lungime braț articulat A: 500 mm

Lungime braț articulat B: 484 mm

Cursă maximă: 1356 mm

Descriere tehnică

Ø cap	250 mm
Lungime braț articulat A	500 mm
Lungime braț articulat B	484 mm
Cursă maximă	1356 mm
Grosiment (× ori)	2
Grosiment lentilă chituită (× ori)	3,5
Ø lentilei	153 mm
Număr de LED-uri	48
Clasă de eficiență energetică	A
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Lanternă cu lupă

Accesorii

Picior de masă pentru lampă-lupă cu LED Tip TK	491492 TK
--	-----------