

Mitutoyo**Set de cale plan-paralele Oțel, clasa de toleranță 0, Conținut set: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	480201 10
GTIN	4946368216799
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Din oțel special îmbătrânit, atent selecționat. Deosebit de rezistent la uzură datorită durtății controlate (HRC 65 – 67). **Călit cu grijă și lepuit manual. Muchii ușor frânte. Certificatul de etalonare (certificat de calibrare din fabrică) listează, alături de condițiile de verificare pentru fiecare cală plan-paralelă și abaterea corespunzătoare de la dimensiunea nominală. Astfel se determină dimensiunea reală exactă. Raportarea la normele naționale se realizează prin recurgerea la valorile de referință DKD sau PTB.**

Precizie 0 ca etalon primar, pentru controlul cotelor de lucru. Pentru reglarea aparatelor de măsurat cu precizie foarte înaltă.

Alt model similar Cod 480200.

Aplicație:

Pentru verificarea micrometrelor de exterior conform VDI / VDE / DGQ 2618, pag. 10.1.

Conținut:

Câte 1 dimensiune (mm): Ref. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Ø sticlei plane optice 30 mm: 1 buc.

Conținut:

Câte 1 dimensiune: Ref. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm

Ø sticlei plan-paralele 30 mm: 1 buc.

Descriere tehnică

Conținut set	10
Standard	DIN EN ISO 3650

Clasa de toleranță	0
Material	Oțel special patinat
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S17
Tip produs	Calibru de reglare micrometre de exterior

Servicii

Calibrare DAkkS Set de cale plan-paralele din oțel Conținut set 10	020860 10
Calibrare Set de cale plan-paralele din oțel / ceramică Conținut set 10	020850 10